

Светильник медицинский Teko-Mach LED 110-П

ИМ-7.112480

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 26 шт., освещенность 110 кЛк, 4500К

Текомир Медицина ООО, Беларусь



Характеристики

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Тип                    | операционный |
| Способ крепления       | потолочный   |
| Источник света         | светодиодный |
| Количество куполов     | 1 шт.        |
| Количество светодиодов | 26 шт.       |
| Уровень освещенности   | 110 кЛк      |
| Цветовая температура   | 4500К        |

Дополнительные характеристики

**Медицинский светильник Teko-Mach LED 110-П (потолочное крепление)** разработан для установки в:

- операционных
  - перевязочных
  - смотровых
  - стоматологических кабинетах
  - ветеринарных клиниках
- 
- Может быть оснащен системой видеонаблюдения
  - Почти не ощутимое тепловыделение как в районе головы хирурга, так и в области раны
  - Воспроизведение естественных цветов
  - Точное освещение области раны
  - Простое позиционирование осветительного блока светильника

**Модификации светильника Teko-Mach LED 110-П**

|                                        | <b>Тeko-Mach LED 110-01-П</b> | <b>Тeko-Mach LED 110-02-П</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Освещенность на расстоянии 1 м         | 110.000 Люкс                  |                               |
| Глубина освещения 20%                  | 1780 мм                       | 1800 мм                       |
| Индекс цветопередачи                   | 97 Ra                         |                               |
| Фокусируемое световое поле             | 19 см                         | 18-25 см                      |
| Цветовая температура                   | 4500 К                        |                               |
| Регулировка яркости освещения          | 5-100 %                       |                               |
| Повышение температуры в области головы | 0.5 °                         |                               |
| Количество светодиодов                 | 26                            |                               |
| Срок службы светодиодов                | 60 000 ч                      |                               |
| Рабочее расстояние                     | 70-140 см                     |                               |
| Диаметр осветительного блока           | 40 см                         |                               |
| Регулировка по высоте                  | 118 см                        |                               |