

Светильник смотровой Heine EL 10 LED

ИМ-7.104800 до 02.12.2021

смотровой, передвижной / настенный / настольный,
светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 1 шт.,
освещенность 45 кЛк, 3000К

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной / настенный / настольный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	1 шт.
Уровень освещенности	45 кЛк
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи (Ra)	85
Индекс цветопередачи (R9)	58
Диаметр светового поля	85-140 мм
Рабочее расстояние	30 мм
Срок службы источника света	30000 ч
Размер купола	60 мм

Дополнительные характеристики

Светодиодный смотровой осветитель HEINE EL 10 LED отличается абсолютно однородным пятном освещения. Интенсивность света плавно регулируется.

Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать яркость и размер пятна.

Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает коаксиальное освещение, особенно в сложных рабочих условиях.

Особенности

Яркий однородный свет. Превосходное освещение в любой ситуации. Обеспечивает свободный обзор слухового канала и барабанной перепонки.

- Монолитная конструкция. Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение многих лет.
- Простая настройка одной рукой. Эргономичные регуляторы позволяют интуитивно легко и быстро настроить яркость и размер светового поля.
- Гигиеничность. Простота и эффективность очистки и дезинфекции благодаря герметично закрытому корпусу.
- Терморегуляция. Теплопроводный материал и алюминиевый радиатор отводят тепло от светодиода, и гарантируют постоянный уровень освещения и производительность в течение всего срока жизни светодиода.
- Гибкая ножка. Простая и быстрая установка в нужное положение.
- Система электрического контроля осуществляет мониторинг состояния прибора и гарантирует безопасность.

Мощность светодиода	10 Вт
Температура цвета	3 000 К
Индекс цветопередачи CRI	> 85
Рабочее расстояние	30 см
Яркость света	от 6 500 до 45 000 лк*
Диаметр светового пятна	от 8.5 до 14 см*

* на рабочем расстоянии 30 см

Варианты комплектации

С настенным креплением	С зажимом для крепления к столешнице	С передвижным штативом (на металлическом основании)
		
J-008.27.001	J-008.27.002	J-008.27.003
Принадлежности для EL 10 LED		

Обзор смотровой лампы HEINE EL 10 LED: