

## Светильник передвижной Эмалед 100-01 П

ИМ-7.110520 до 19.08.2026

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 30 кЛк, радиус действия 550 мм, аварийное питание

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



### Характеристики

---

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	30 кЛк
Регулировка освещенности	20-100 %
Радиус действия	550 мм
Срок службы источника света	60000 ч

### Функции

---

Аварийное питание	Да
Регулировка цветовой температуры	Да

### Дополнительные характеристики

---

Светильник смотровой передвижной Эмалед 100-01 П без блока аварийного питания.

**Уровень освещенности:** 30 кЛк.

**Применение:** Освещение операционного поля при диагностических исследованиях и осмотрах в лечебных учреждениях.

**Особенности:**



- Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется.
- Простота эксплуатации.
- Яркий и равномерный свет.

- Срок службы источника света не менее 60.000 часов.

**Возможна поставка блока освещения:**

а) с регулировкой цветовой температуры

б) без регулировки цветовой температуры (с цветовой температурой 4500 К)



а) с регулировкой цветовой температуры

б) без регулировки цветовой температуры

- 1 – Увеличение освещенности
- 2 – Уменьшение освещенности
- 3 – Кнопка вкл/выкл
- 4 – Уменьшение цветовой температуры

- 5 – Увеличение цветовой температуры
- 6 – Индикация освещенности
- 7 – Индикация вкл/выкл светильника
- 8 – Индикация цветовой температуры

**Технические характеристики:**

- Регулировка освещенности: 20-100%
- Цветовая температура: 3500-4500 К
- Радиус действия: не менее 550 мм
- Перемещение блоков освещения по высоте: не менее 550 мм

**Масса:** 15 кг (блок освещения – 0.2 кг)