

Центрифуга Sorvall Lynx 4000

ИМ-7.107148 до 06.12.2023

13100 / 24000 об/мин, ускорение 10000 g, температура
-20-+40 °С, вместимость с бакет-ротором 4×1000 мл /
с угловым ротором 6×1000 мл, дисплей, таймер

Thermo Electron LED GmbH, Германия



Характеристики

Скорость вращения	13100 / 24000 об/мин
Ускорение	10000 g
Температура в камере	-20-+40 °С
Вместимость	с бакет-ротором 4×1000 мл / с угловым ротором 6×1000 мл
Дисплей	Да
Таймер	Да
Размеры	700×930×805 мм