

Центрифуга лабораторная Hettich Rotofix 32A

ИМ-7.101216/2211

6000 об/мин, ускорение 4226 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Скорость вращения | 6000 об/мин    |
| Ускорение         | 4226 g         |
| Дисплей           | Да             |
| Размеры           | 257x366x430 мм |
| Масса             | 23 кг          |

Описание

---

**Центрифуга лабораторная ROTOFIX 32A** – настольная центрифуга общего назначения, в т.ч. для подготовки цитологических препаратов. Центрифуга имеет простой и интуитивный пользовательский интерфейс.

**Технические характеристики:**

|                                                                                                 |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM                                                        | 500÷6000                                                                                                          |
| Шаг задания скорости, об/мин                                                                    | 100                                                                                                               |
| Максимальное ускорение, g (RCF)                                                                 | 4226 g                                                                                                            |
| Таймер                                                                                          | 1-99 мин или продолжительная работа                                                                               |
| Режим работы                                                                                    | таймер, непрерывная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения) |
| Индикация статуса / управление                                                                  | LED-дисплей / мембранная клавиатура                                                                               |
| Отображение параметров                                                                          | скорость вращения ротора, время центрифугирования                                                                 |
| Макс. вместимость                                                                               | 4x100 мл / 6x94 мл                                                                                                |
| Уровень шума                                                                                    | ≤ 52 дБ                                                                                                           |
| Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком).                                 |                                                                                                                   |
| Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки. |                                                                                                                   |
| Материал камеры                                                                                 | нержавеющая кислотостойкая сталь                                                                                  |
| Материал корпуса                                                                                | сталь, допускается санитарная обработка и дезинфекция                                                             |
| Питание сети                                                                                    | 200-240 В, 50Гц                                                                                                   |
| Габаритные размеры/масса                                                                        | 257x366x430 мм / 23 кг                                                                                            |
| Условия эксплуатации                                                                            | Влажность 30-85%. Температура +2...+40 °C                                                                         |