

Упаковочная машина Hako HD 650

ИМ-7.105963 до 29.11.2022

роторное устройство, шов 12 мм, температура запайки
0-220 °C, дисплей, 625×285×145 мм

Hako GmbH, Германия



Характеристики

Тип устройства	роторное
Ширина шва	12 мм
Температура запайки	0-220 °C
Дисплей	Да
Размер аппарата	625×285×145 мм
Вес	16 кг

Описание

Наво HD 650 – термосваривающий аппарат с шириной шва 12 мм для запечатывания стерилизационных пакетов. Отрез упаковки осуществляется вручную с помощью перемещения ножа. Линия отреза находится за сварным швом. Отрез можно производить в обоих направлениях.

Скорость запечатывания: 10 м/мин

Ширина запечатывания: 12 мм

Расстояние от шва до края: 5-30 мм

Длина шва: без ограничений

Температура запечатывания: 0-220 °C

Модификации:

1. Hako HD 650 D
2. Hako HD 650 DE – с функцией автостарта
3. Hako HD 650 DC – с принтером