

Упаковочная машина Hako HD 680

ИМ-7.105963 до 29.11.2022

роторное устройство, шов 12 мм, скорость запайки - м/мин, температура запайки 0-220 °С, 505×255×145 мм

Hako GmbH, Германия



Характеристики

Тип устройства	роторное
Ширина шва	12 мм
Скорость запайки	- м/мин
Температура запайки	0-220 °С
Размер аппарата	505×255×145 мм
Вес	12 кг

Описание

Hako HD 680 – роторный термосваривающий аппарат с шириной шва 12 мм для запечатывания стерилизационных пакетов.

Скорость запечатывания: 10 м/мин

Ширина запечатывания: 12 мм

Расстояние от шва до края: 5-30 мм

Длина шва: без ограничений

Температура запечатывания: 0-220 °С

Модификации:

1. Hako HD 680 DE
2. Hako HD 680 DE-V
3. Hako HD 680 DEI-V