

Упаковочная машина Hawo HM 780

ИМ-7.105963 до 29.11.2022

роторное устройство, шов 12 мм, температура запайки
0-220 °C, 560×255×145 мм

Hawo GmbH, Германия



Характеристики

Тип устройства	роторное
Ширина шва	12 мм
Температура запайки	0-220 °C
Размер аппарата	560×255×145 мм
Вес	15 кг

Описание

Нawo HM 780 – роторный термосваривающий аппарат с шириной шва 12 мм для запечатывания стерилизационных пакетов.

Ширина запечатывания: 12 мм

Расстояние от шва до края: 0-35 мм

Длина шва: без ограничений

Температура запечатывания: 0-220 °C

Модификации:

1. Hawo HM 780 DC
2. Hawo HM 780 DC-V