

## Установка компрессорная безмасляная СБ4-100.OLD15СТКМ

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,  
четырёхцилиндровый, производительность 240 л/мин,  
ресивер 100 л, давление 5-8 бар, шум 60 дБ,  
мембранный осушитель, шумопоглощающий шкаф

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Применение	стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	четырёхцилиндровый
Производительность	240 л/мин
Объем ресивера	100 л
Рабочее давление	5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8 бар
Уровень шума	60 дБ
Мембранный осушитель	Да
Шумопоглощающий шкаф	Да
Размеры	1090×450×980 мм
Масса	116 кг