

Установка компрессорная безмасляная СБ4-16.GMS150KM

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,  
одноцилиндровый, производительность 105 л/мин,  
ресивер 16 л, давление 5-8 бар, шум 57 дБ,  
мембранный осушитель, шумопоглощающий шкаф

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                     | стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование |
| Тип                                            | компрессор                                                                            |
| Компрессор                                     | безмасляный                                                                           |
| Механизм работы                                | поршневый                                                                             |
| Количество цилиндров                           | одноцилиндровый                                                                       |
| Производительность                             | 105 л/мин                                                                             |
| Объем ресивера                                 | 16 л                                                                                  |
| Рабочее давление                               | 5-8 бар                                                                               |
| Допустимое давление предохранительного клапана | 8 бар                                                                                 |
| Уровень шума                                   | 57 дБ                                                                                 |
| Мембранный осушитель                           | Да                                                                                    |
| Шумопоглощающий шкаф                           | Да                                                                                    |
| Размеры                                        | 640×515×800 мм                                                                        |
| Масса                                          | 85 кг                                                                                 |