

Установка компрессорная безмасляная СБ4-24.OLD10СК

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,
двухцилиндровый, производительность 75 л/мин,
ресивер 24 л, давление 5-8 бар, шум 48 дБ,
шумопоглощающий шкаф

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Применение	стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	75 л/мин
Объем ресивера	24 л
Рабочее давление	5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8 бар
Уровень шума	48 дБ
Шумопоглощающий шкаф	Да
Размеры	500×505×900 мм
Масса	77 кг