

Установка компрессорная безмасляная СБ4-24.OLD10CM

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,
двухцилиндровый, производительность 65 л/мин,
ресивер 24 л, давление 5-8 бар, шум 63 дБ,
мембранный осушитель

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Применение	стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	65 л/мин
Объем ресивера	24 л
Рабочее давление	5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8 бар
Уровень шума	63 дБ
Мембранный осушитель	Да
Размеры	570×465×645 мм
Масса	37 кг