

Установка компрессорная безмасляная СБ4-24.OLD20СК

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,
двухцилиндровый, производительность 180 л/мин,
ресивер 24 л, давление 5-8 бар, шум 53 дБ,
шумопоглощающий шкаф



РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь

Характеристики

Применение	стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	180 л/мин
Объем ресивера	24 л
Рабочее давление	5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8 бар
Уровень шума	53 дБ
Шумопоглощающий шкаф	Да
Размеры	500×505×900 мм
Масса	87 кг