

## Установка компрессорная безмасляная СБ4-24.OLD20СМ

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,  
двухцилиндровый, производительность 160 л/мин,  
ресивер 24 л, давление 5-8 бар, шум 66 дБ,  
мембранный осушитель

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Применение	стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	160 л/мин
Объем ресивера	24 л
Рабочее давление	5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8 бар
Уровень шума	66 дБ
Мембранный осушитель	Да
Размеры	570×465×710 мм
Масса	49 кг