

Установка компрессорная безмасляная СБ4-50.VS204M

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, поршневый,
двухцилиндровый, производительность 145 л/мин,
ресивер 50 л, давление 5-8 бар, шум 75 дБ,
мембранный осушитель

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Применение	стоматологическое оборудование / лабораторное оборудование / медицинское оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	145 л/мин
Объем ресивера	50 л
Рабочее давление	5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8 бар
Уровень шума	75 дБ
Мембранный осушитель	Да
Размеры	570×465×825 мм
Масса	60 кг