

Установка обеззараживания воздуха УОВ Поток 150-М-01

ИМ-7.104480 до 02.09.2021

рециркулятор, настольный, производительность 180 м³/ч, размеры 400×250×250 мм

НПФ Поток Интер ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настольный
Производительность	180 м ³ /ч
Размер	400×250×250 мм

Описание

Установка УОВ Поток 150-М-01 предназначена для обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха в помещениях всех классов чистоты. Автономная рециркуляционная установка не требует подключения к существующим системам вентиляции и кондиционирования и позволяет создать локальную «чистую зону» в любом помещении. Позволяет проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей.

Производительность: 180 м³/ч

Бактерицидная эффективность: 99.9%

Энергопотребление: 10 Вт

Технология

В основе технологии лежит физический принцип разрушения структуры микроорганизмов постоянными электрическими полями чередующей полярности с последующей тонкой фильтрацией твёрдого аэрозоля. Не содержит ультрафиолет / озон / ионы / HEPA-фильтры / фотокатализ.



Преимущества технологии биоинaktivации:

Инаktivация любых видов микроорганизмов с эффективностью 99.99% за 0.5 сек и последующее электростатическое осаждение аэрозоля

- Автоматический контроль эффективности
- Отсутствие расходных материалов
- Низкое электропотребление
- Срок эксплуатации – 15 лет
- Отсутствие вредных химических веществ

Размеры: 400×250×250 мм

Вес: 10 кг