medca+alog

Стоматологическая установка Cingol X5

ИМ-7.106942/2310

нижняя подача инструментов, инструментов 5 шт., гидроблок поворотный, светодиодный светильник

Foshan Cingol Medical Instrument Co., Китай



Характеристики

| Подача инструментов | нижняя |
|--|---|
| Количество инструментов | 5 шт. |
| Гидроблок | поворотный |
| Светильник | светодиодный |
| Пистолет вода/воздух | Да |
| Пылесос | Да |
| Слюноотсос | Да |
| Плевательница | керамическая, поворачивается на 180° |
| Автоматическое наполнение водой стакана пациента и омыва плевательницы | Да |
| Автономная подача воды | Да |
| Бойлер для подогрева воды | Да |
| Фильтр сжатого воздуха | Да |
| Подогрев воды в стакане пациента | Да |
| Установка дополнительного инструмента | Да |
| Аварийная остановка движения кресла | Да |
| Память положения кресла | Да |
| Подлокотники | Да |
| Управление в блоке врача | панель инструментов с сенсорным управлением |

Управление креслом

блокировка кресла во время работы инструмента; в случае ЧС во время операции при нажатии «Аварийное положение» в кратчайшее время стоматологическая установка придет в положение первой помощи - спинка будет установлена под углом -5°, сиденье будет установлено в самое высокое положение; защита блокировки

Описание

Стоматологическая установка:

Входное напряжение: AC12V ± 10%

Мощность: 23 Вт

Макс Люкс: ≥25000 Люкс

Min Lux: ≤8000Lux

Цветовая температура: 5000-5700К

Регулируемая яркость: PIR-датчик на 2 степени регулировки интенсивности света

Вес: 1600 г

Комплект:

- высокоскоростные 4-х трубные наконечники (турбина) 2 шт.;
- низкоскоростная 4-х канальная трубка наконечника (турбины) 1 шт.;
- бак для воды (сжатый воздух) 2 шт.;
- шприц 2 шт.;
- сильное всасывание и выталкиватель слюны (слабое всасывание) 1 комплект;
- светодиодный рабочий свет 1 шт.;
- 24 В редукторный двигатель 2 шт. (2 вверх / вниз двигателя);
- многофункциональная педаль 1 шт.;
- встроенный просмотрщик фильмов: 24V 1 шт.;
- стоматолог табурет 1 шт;
- плевательница 1 шт.;
- PU обивка 1 комплект;
- основной блок;
- ассистентский блок.