

УЗИ аппарат Focus & Fusion Danus 30

ИМ-7.115636

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5"

Focus & Fusion Healthcare, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"

Описание

Danus 30 – мобильная установка ультразвукового сканирования. Является более доступным по цене вариантом УЗИ-аппарата премиум-класса Cetus 40.

УЗИ-аппарат Danus 30 позволяет проводить исследования в таких направлениях как акушерство и гинекология, кардиология, урология, осмотр сосудов, измерения в абдоминальной области, сканирование общих участков, педиатрия, неврология и др.

Особенности:

- ☐ Технологическая платформа Hi4 Harmony Imaging BF4.
- ☐ Технология многолучевого сканирования.
- ☐ 4 активных порта для подключения датчиков.
- ☐ Монитор LCD Full HD с диагональю 21.5" на подвижном кронштейне типа «рука».
- ☐ Сенсорная панель с экраном на 13.3" и клавишная панель с функцией подсветки кнопок. Возможность подъема и вращения панели.
- ☐ Встроенная звуковая колонка.
- ☐ Поддержка 8 языков (включая русский).
- ☐ Жесткие диски: SSD 128 ГБ для системы, HDD 1 ТБ для хранения данных.
- ☐ Функция быстрого сохранения.
- ☐ Устойчивое колесное основание с независимой системой фиксации 4 колес, 6 держателей датчиков по бокам корпуса, отделение для размещения принтера.

Датчики:

- Конвексный C5-1
- Линейный L12-4
- Фазированный P5-2
- Внутриполостной EC9-4

Режимы формирования изображения:

- В-режим
- М-режим
- СМ-режим
- Гармоническая визуализация
- Цветной режим
- Импульсный доплер
- Импульсный доплер с высокой частотой следования импульсов
- Энергетический доплер
- Направленный энергетический доплер

Дополнительные модули и аксессуары:

- модуль 3D/4D
- подогреватель геля
- аккумулятор для автономной работы
- адаптер беспроводной связи TL-WDN5200 2.0 Drive free version
- DVD-привод с функциями чтения и записи
- чехол для защиты от пыли