

## Вакуумный регулятор EasyVac

ИМ-7.117317

регулятор вакуума, вакуум до -220 / -550 / -950 мбар,  
скорость всасывания 50 / 72 / 105 л/мин

Flow Meter, Италия



### Характеристики

---

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Тип                       | регулятор вакуума       |
| Вакуум                    | -220 / -550 / -950 мбар |
| Макс. скорость всасывания | 50 / 72 / 105 л/мин     |
| Выходное соединение       | G. 1/2"                 |

### Описание

---

**EasyVac** – вакуумный регулятор непрерывного отсасывания для всех медицинских систем аспирации в больницах и домах престарелых.

- Изготовлен из прочного технополимерного корпуса.
- Оснащен кнопкой быстрого переключения I/O, ручкой регулировки всасывания и контрольным вакуумметром.
- Защитный силиконовый чехол и технополимерная опора предотвращают повреждения манометра.
- Выходное резьбовое соединение на обычные ёмкости для сбора отсасываемых жидкостей или для прямого подключения к **предохранительной емкости EasySAFE** с помощью специального быстроразъемного интегрированного соединения.

## Технические характеристики

|                           | EasyVac 250                                                                                                 | EasyVac 600   | EasyVac 1000   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Скорость аспирации        | 50 л/мин                                                                                                    | 72 л/мин      | 105 л/мин      |
| Регулировка аспирации     | до -220 мбар                                                                                                | до -550 мбар  | до -950 мбар   |
| Манометр                  | 0 ÷ -250 мбар                                                                                               | 0 ÷ -600 мбар | 0 ÷ -1000 мбар |
| Соединение подачи вакуума | ISO G. 1/4" M                                                                                               |               |                |
| Выходное соединение       | ISO G. 1/2" M. + быстросъемная система для подключения предохранительной емкости EasySAFE или EasySAFE PLUS |               |                |
| Переключатель I-0         | Быстрое нажатие кнопки                                                                                      |               |                |