

Видеокамера для жесткой эндоскопии с функцией осветителя и ксеноновым источником света ЭВК-01 тип 6

ИМ-7.104262 до 12.07.2021

видеопроцессор, настройка баланса белого автоматическая / нажатием кнопки, сигнал/шум 46 дБ, фокусное расстояние 0-20 мм, размеры камерной головки 31×70 мм, кабель 3 м

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	видеопроцессор
Настройка баланса белого	автоматическая / нажатием кнопки
Электронный затвор	автоматический
Видеовыходы	Да
Отношение сигнал/шум	46 дБ
Минимальная освещенность	3 Лк
Фокусное расстояние камерной головки	0-20 мм
Размеры блока управления	320×345×100 мм
Размеры камерной головки	31×70 мм
Масса блока управления	4 кг
Масса камерной головки	0.15 кг
Длина кабеля камерной головки	3 м

Дополнительные характеристики

Комплектность: блок управления, камерная головка, видеокабель S-VHS, видеокабель BNC, сетевой кабель.