

Запаиватель магистралей SureSeal SE170

ИМ-7.112288

диаметр магистралей 2-6 мм

Centron Corporation, Южная Корея



Характеристики

Диаметр магистралей	2-6 мм
---------------------	--------

Описание

Запаиватель магистралей SureSeal SE170 предназначен для работы как с одним, так и с несколькими сегментами магистралей контейнеров для крови. Регулируемые режимы мощности запаивания и компактная конструкция гарантируют оптимальную производительность запаивания в любых условиях.

Функции SureSeal SE170:

- Регулируемые режимы мощности запайки с автоматической настройкой.
- Возможность многосегментной установки – автоматическая последовательная герметизация.
- Изменяемое расстояние между пайками: 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм (Или любое расстояние до 200 мм).
- Автоматическое обнаружение магистрали контейнера для крови и дуги.
- Светодиодный индикатор для отображения процесса запайки и сигналов тревоги.
- Ручное выносное запаивающее устройство
- Защита запаивающей головы / защита от брызг для безопасности пользователя.

Пример установки для герметизации нескольких сегментов магистралей

- Предусмотрены соединительные пластины для легкой установки нескольких запаивателей.
- Ручное выносное запаивающее устройство может быть присоединено к любому основному блоку.

