

Запаиватель магистралей SureSeal SE730

ИМ-7.112288

диаметр магистралей 2-6 мм

Centron Corporation, Южная Корея



Характеристики

Диаметр магистралей	2-6 мм
---------------------	--------

Описание

SureSeal SE730 – компактный переносной запаиватель магистралей.

Функции запаивателя SureSeal SE730:

- Настраиваемые регулируемые режимы мощности запаивания.
- Запаивающий ручной блок подключаемого типа со стандартным кабелем 1.8 м.
- Небольшой и легкий литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 1200 паяк.
- Герметизация широкого диапазона магистралей пакетов для крови – оптимально для трубок диаметром 2-6 мм (1/4 дюйма).
- Не требуется разогрев / быстрое запаивание в течение одной секунды.
- Съёмная защита запаивающей головы для легкой очистки.
- В комплекте прочная сумка для переноски.
- Встроенное зарядное устройство.

Панель управления

- Индикаторные лампы на передней панели показывают доступный заряд батареи и состояние зарядки. Для стабильной и непрерывной работы рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею, когда горят две или более индикаторных лампочки. Зарядка до полной емкости занимает 3 часа.

